



IP 65

RoHS WEEE




Преимущества

- Ручка для открывания изнутри.
- Внешние ручки см. стр. 6-280.
- Оси с крепежом в сборе см. стр. 6-280.02.
- Ригели поворотные см. стр. 6-280.03.
- Прижимные ригели см. стр. 6-280.04.
- Розетки и комплекты уплотнения см. стр. 6-280.05.

Материалы

- b)
- Ручка : Полиамид, черная
- b1)
- Ручка : Полиамид, черная / с металлическим сердечником (сталь оцинкованная)

Защелки



Внутренняя ручка

Номер для заказа	Длина ручки	Материал	Тип установки
b) 232-0301.00-00000	130 мм	Полиамид	присоединяется к валу 12x12
b) 232-0302.00-00000	176 мм	Полиамид	присоединяется к валу 12x12
b1) 232-0303.00-00000	130 мм	Полиамид со стальным сердечником	присоединяется к валу 12x12
b1) 232-0304.00-00000	176 мм	Полиамид со стальным сердечником	присоединяется к валу 12x12

Дополнительное оборудование	
+	462 6-280.05 Розетки для рычажного замка
	456 6-280 Рычажный замок усиленного исполнения
	459 6-280.02 Оси с крепежом для усиленных рычажных замков
	460 6-280.03 Ригели для усиленных рычажных замков
	461 6-280.04 Прижимные ригели для рычажных замков